

**Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 0, długość ramion:  
150X100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451020 150X100
GTIN	4045197443861
Klasa artykułu	41G

**Opis****Wykonanie:**

Kątownik precyzyjny ze stali nierdzewnej, hartowany w całości i odpężany. Krawędzie szlifowane i b. dokładnie dopasowane, powierzchnie boczne szlifowane.

**Zastosowanie:**

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

**Klasa dokładności:**

**DIN 875 / 0** - np. w przypadku wielk. 100×70: tolerancja kąta = 0,007 mm.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F1

prostokątność: 0,008 mm

przekrój ramion: 30×6 mm

**Opis techniczny**

prostokątność	0,008 mm
przekrój ramion	30×6 mm
długość ramion	150×100 mm

Kalibracja	F1
norma	DIN 875
dokładność	0
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

## Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	015020 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Kalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	015600 750

## Akcesoria

Kasety drewniane do długość ramion 150X100 mm	451600 150X100
---	----------------