

**Podkładki stożkowe kształt D, do gwintu: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375355 M10
GTIN	4020772081874
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszony cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

kształt D - przeznaczony jest tylko do otworów,
które zapewniają całkowite przyleganie podkładki.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d_2 : 12 mm

Ø zewn. d_4 : 21 mm

grubość h_3 : 4,2 mm

Opis techniczny

grubość h_3	4,2 mm
do gwintu	M10
Ø zewn. d_4	21 mm
Ø otworu d_2	12 mm
typ	6319D

