



Kątownik krawędziowy z przesuwным liniałem, nierdzewny, klasa dokładności 00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	450030
GTIN	4045197443823
Klasa artykułu	41G

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny korpus z bezstopniowo **przesuwным liniałem krawędziowym**. Wszystkie powierzchnie pomiarowe szlifowane i docierane. Cały kątownik hartowany.

Zastosowanie:

Do kontroli metodą szczeliny świetlnej.

Przesuwny liniał krawędziowy umożliwia także kontrolę krótkich odsadzeń, podcięć itp.

norma: DIN 875/00

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F1

prostopadłość: 0,007 mm

długość liniału: 60 mm

przekrój liniału: 4×4 mm

szerokość korpusu: 40 mm

wysokość korpusu: 10 mm

głębokość korpusu: 22 mm

Opis techniczny

szerokość korpusu	40 mm
prostopadłość	0,007 mm
przekrój liniału	4×4 mm
głębokość korpusu	22 mm
wysokość korpusu	10 mm
długość liniału	60 mm
norma	DIN 875/00
dokładność	00
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	F1

Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 100 mm	015020 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Kalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	015600 750