

Garant

Kątowniki krawędziowe, hartowane, płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 200X130mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Najwyższa dokładność.Dłuższe ramię z dwiema klinowymi krawędziami. Hartowane i odprężane w całości. Krawędzie szlifowane i bardzo dokładnie docierane, powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do kontroli metodą szczeliny świetlnej.

Opis techniczny

prostokątność	0,004 mm
długość krótkiego ramienia	130 mm
przekrój ramion	33x7 mm
długość ramienia długiego	200 mm
norma	DIN 875/00
materiał	Stal stopowa, INOX

wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	F1
Rodzaj produktu	Kątownik krawędziowy

Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	025000 300
Kalibracja DAkkSKalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	025010 750