

**Garant****Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion:  
75X50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Klasa artykułu	41G

**Opis****Wykonanie:**

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany. Dostawa w kasecie z tworzywa sztucznego.

**Zastosowanie:**

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

**Klasa dokładności:**

**DIN 875 / 1** - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostopadłości = 0,015 mm.

**Opis techniczny**

prostopadłość	0,014 mm
przekrój ramion	15×4 mm
długość ramion	75×50 mm
Kalibracja	F1

norma	DIN 875
dokładność	1
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

## Usługi

Kalibracja DAkkSKalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	025010 750
Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 100 mm	025000 100

## Akcesoria

Kasety drewniane do długość ramion 75X50 mm	451600 75X50
---	--------------