


**Garant****Kątowniki krawędziowe nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 25X20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Klasa artykułu	41G

**Opis****Wykonanie:**

Kątownik o najwyższej dokładności, ze ściętą krawędzią dłuższego, wąskiego ramienia, wykonany z bardzo wytrzymałej stali, hartowany w całości i odprężany, krawędzie wyższe szlifowane i docierane. Powierzchnie boczne szlifowane.

**Zastosowanie:**

Do produkcji przyrządów i narzędzi.

**Opis techniczny**

długość krótkiego ramienia	20 mm
długość ramienia długiego	25 mm
prostopadłość	0,003 mm
przekrój ramienia krótkiego	4x3,5 mm
norma	DIN 875/00
materiał	Stal stopowa, INOX

wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	F1
Rodzaj produktu	Kątownik

**Usługi**

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 100 mm	025000 100
--	------------