

Mitutoyo**Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, do pomiaru rowków, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłądny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 – 10 N.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic

Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25

Akcesoria

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965