

Mitutoyo**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny z wyjściem danych, zakres pomiarowy:
0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Funkcja „Lock” zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka kombinowana** (ogranicznik momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i zastosowania w uchwycie.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40% dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzganiami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357. Od wielkości 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,35 mm
skok wrzeciona	2 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
granica błędu	2 µm
odczyt	0,001 mm

Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100

Akcesoria

Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497445 D2