

Garant**Kątowniki krawędziowe nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 40X28mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Kątownik o najwyższej dokładności, ze ściętą krawędzią dłuższego, wąskiego ramienia, wykonany z bardzo wytrzymałej stali, hartowany w całości i odprężany, krawędzie wyższe szlifowane i docierane. Powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do produkcji przyrządów i narzędzi.

Opis techniczny

długość krótkiego ramienia	28 mm
prostopadłość	0,003 mm
przekrój ramienia krótkiego	4x3,5 mm
długość ramienia długiego	40 mm
norma	DIN 875/00
materiał	Stal stopowa, INOX

wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	F1
Rodzaj produktu	Kątownik

Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 100 mm	025000 100
--	------------