

**Uniwersalny mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Mikrometr uniwersalny z nieobrotowym wrzecionem. Powierzchnie pomiarowe docierane. Gniazdo o $\varnothing 5 \times 15$ mm. Kabłąk stalowy, odkuwany i lakierowany. Szybka wymiana końcówek, zerowanie za pomocą przesuwanych tulejek zaciskowych.

w dostawie::

7 par wymiennych końcówek pomiarowych.

Opis techniczny

skok wrzeciona	0,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
\varnothing wrzeciona	8 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego
maks. zakres pomiarowy 25 mm

022000 25