

Garant**Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 200X130mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany. Dostawa w kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostokątności = 0,015 mm.

Opis techniczny

przekrój ramion	30×7 mm
prostokątność	0,02 mm
długość ramion	200×130 mm
Kalibracja	F1

norma	DIN 875
dokładność	1
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

Usługi

Kalibracja DAkkSKalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	025010 750
Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	025000 300

Akcesoria

Kasety drewniane do długość ramion 200X130 mm	451600 200X130
---	----------------