

Mitutoyo

Cyfrowe mikrometry zewn. z talerzykowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 0-25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłądny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 – 10 N.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

równoległość powierzchni pomiarowych	4 µm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1

stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1