

Mitutoyo

Cyfrowe mikrometry zewn. z talerzykowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 25-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłądny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi. Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 – 10 N.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
równoległość powierzchni pomiarowych	4 μ m
Kalibracja	B2
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357

stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2