

Garant**Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion:
250X165mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany. Ochronne opakowanie transportowe.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostopadłości = 0,015 mm.

Opis techniczny

przekrój ramion	35×7 mm
prostopadłość	0,023 mm
długość ramion	250×165 mm
Kalibracja	F1

norma	DIN 875
dokładność	1
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

Usługi

Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	025000 300
Kalibracja DAKKSKalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	025010 750

Aksesoria

Kasety drewniane do długość ramion 250X165 mm	451600 250X165
---	----------------