

HOLEX®**Kątowniki płaskie, klasa dokładności 2, długość ramion: 75X50 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 452590 75X50 |
| GTIN | 4045197372116 |
| Klasa artykułu | 42F |

Opis**Wykonanie:**

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70 tolerancja kąta = 0,030 mm.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70 tolerancja kąta = 0,030 mm.

norma: DIN 875

Kalibracja: F1

prostokątność: 0,028 mm

przekrój ramion: 15×5 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|----------|
| przekrój ramion | 15×5 mm |
| prostokątność | 0,028 mm |
| długość ramion | 75×50 mm |
| Kalibracja | F1 |

| | |
|------------|---------|
| norma | DIN 875 |
| dokładność | 2 |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 100 mm | 015020 100 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Kalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm | 015600 750 |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Kasety drewniane do długość ramion 75X50 mm | 451600 75X50 |
|---|--------------|