

**Mikrometry zewnętrzne do pomiaru rowków, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 421900 0-25   |
| GTIN             | 4045197203953 |
| Klasa artykułu   | 42B           |

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

**w dostawie::**

Od wielk. 25-50 z 1 sprawdzianem.

**Opis techniczny**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ø wrzeciona                  | 8 mm                |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm             |
| zakres pomiarowy             | 0 - 25 mm           |
| długość ostrzy pomiarowych   | 6,5 mm              |
| skok wrzeciona               | 0,5 mm              |
| szerokość ostrzy pomiarowych | 0,75 mm             |
| odczyt                       | 0,01 mm             |
| Kalibracja                   | B1                  |
| Odchyłki pomiarowe E MPE     | $\pm 3 \mu\text{m}$ |
| Norma                        | ISO 3611            |
| Technika pomiarowa           | analogowy           |

## Karta danych

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Opakowanie      | sztywny pojemnik |
| Rodzaj produktu | Mikrometr        |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421900-0-25>