

Garant**Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 300X200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Klasa artykułu	41G

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnie boczne wąskie i szerokie - dokładnie szlifowane. Powierzchnie kontrolne - dokładnie szlifowane. Kątownik ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i odpuszczany. Ochronne opakowanie transportowe.

Zastosowanie:

Do kontroli i bardzo dokładnych prac.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 1 - np. w przypadku wielkości 100×70: błąd prostokątności = 0,015 mm.

Opis techniczny

przekrój ramion	40×8 mm
prostokątność	0,025 mm
długość ramion	300×200 mm
Kalibracja	F1

norma	DIN 875
dokładność	1
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Kątownik

Usługi

Kalibracja DAkkSKalibracja kątownika płaskiego, oporowego i krawędziowego maks. długość ramion 750 mm	025010 750
Kalibracja kątowników płaskich, płaskich ze stopką i krawędziowych maks. długość ramion 300 mm	025000 300

Akcesoria

Kasety drewniane do długość ramion 300X200 mm	451600 300X200
---	----------------