

## Mitutoyo

### Cyfrowe mikrometry zewn. z talerzykowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 75-100mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

**Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłądny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi.** Spiekane, dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików, wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Regulacja za pomocą śruby zaciskowej. Nacisk pomiarowy w przypadku zastosowania grzechotki precyzyjnej 5 – 10 N.

##### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

##### w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym. Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

#### Opis techniczny

zakres pomiarowy	75 - 100 mm
równoległość powierzchni pomiarowych	6 $\mu$ m
Kalibracja	B2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1

stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

## Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

## Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975