

Mitutoyo**Cyfrowy mikrometr precyzyjny, zewnętrzny, zakres pomiarowy: 0-25mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy mikrometr o wysokiej dokładności. Precyzyjne wrzeciono z innowacyjnym obrotowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Specjalny bębenek zapadkowy zapewnia stały nacisk pomiarowy 7-9 N.

w dostawie::

Osłona z izolacją cieplną dla zminimalizowania wpływu temperatury i 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Opis techniczny

Ø powierzchni pomiarowych	3,2 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
płaskość powierzchni pomiarowych	0,3 µm
granica błędu	0,6 µm
odczyt	0,0001 mm
odczyt	0,000005 cal
Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------