

HOLEX®**Mikrometry zewnętrzne do pomiaru rowków, zakres pomiarowy: 50-75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

szerokość ostrzy pomiarowych: 0,75 mm

długość ostrzy pomiarowych: 6,5 mm

Opis techniczny

skok wrzeciona	0,5 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
szerokość ostrzy pomiarowych	0,75 mm

Ø wrzeciona	8 mm
długość ostrzy pomiarowych	6,5 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------