

**Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V, oznaczenie producenta: DS15/300****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Klasa artykułu	03S

**Opis****Wykonanie:**

Silnik o **szczególnie spokojnej pracy** gwarantuje długą żywotność również w warunkach **eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.**

Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

**wskazówka:**

Pasujące ściernice zob. nr 596100 i następne.

pobór mocy: 1100 W

maksymalna prędkość obrotowa: 1450 min<sup>-1</sup>

Ø D ściernicy: 300 mm

szerokość ściernicy T: 40 mm

Ø H otworu ściernicy: 76 mm

masa: 80 kg

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	DS15/300
masa	80 kg
pobór mocy	1100 W
maksymalna prędkość obrotowa	1450 min <sup>-1</sup>

szerokość ściernicy T	40 mm
Ø H otworu ściernicy	76 mm
Ø D ściernicy	300 mm

## Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596610 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK24	596610 NK24
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596610 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596610 EK60
Podstawa pasuje do maszyny DS15	077513 DS15
Przyłbice do nr 077502 typ DS2	077509 DS2
Stół podporowy, lewy oznaczenie producenta AT2	077519 AT2
Stół podporowy, prawy oznaczenie producenta AT2	077525 AT2