


Garant

Szyny mocujące, wielopunktowe, długość prowadnicy: 260 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360080 260
GTIN	4045197479983
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

- wszystkie powierzchnie funkcyjne precyzyjnie szlifowane, dokładność sparowania 0,03 mm
- szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo
- kompaktowa konstrukcja modułowa, duże siły mocowania do 20 kN, Maksymalny moment dociągający 25 Nm
- otwory mocujące dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT (wymiar 200 mm) seryjny lub możliwy do zastosowania na płytach mocujących / podziałowych i za pomocą łap mocujących
- liniał na powierzchni szyny podstawowej umożliwia szybkie i powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej
- łatwe mocowanie z użyciem klucza dynamometrycznego.

Zastosowanie:

- Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych
- Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360084 do 360096.
Klucz dynamometryczny nr 656050, wielk. 60, sworzień mocujący nr 360025, wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127

wskazówka:

Klucze dynamometryczne, zob. nr 656050 rozm. 25, sworznie mocujące nr 360025 rozm. 12M10.

długość L: 260 mm
 szerokość B: 80 mm
 wysokość H: 35 mm

Opis techniczny

szerokość B	80 mm
wysokość H	35 mm
długość L	260 mm
długość prowadnicy	260 mm
Rodzaj produktu	Szyny mocujące, wielopunktowe

Akcesoria

Szczęki stałe szerokość szczęk 48 mm	360086 48
Szczęka nasadzana szerokość szczęk / materiał 48ALU mm	360090 48ALU
Szczęki dociskowe szerokość szczęk 80 mm	360084 80
Szczęki dociskowe szerokość szczęk 48 mm	360084 48
Szczęki mocujące równoległe szerokość szczęk 48 mm	360085 48
Szczęki stałe szerokość szczęk 80 mm	360086 80
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10	360025 12M10
Nasadzana szczęka dociskająca szerokość szczęk 80HM mm	360096 80HM
Szczęka nasadzana szerokość szczęk / materiał 80STAHL mm	360090 80STAHL
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 60 Nm	656050 60
Szczęka nasadzana szerokość szczęk / materiał 48STAHL mm	360090 48STAHL
Szczęki nasadowe materiał ALU	360089 ALU
Szczęki dociskowe szerokość szczęk 26DUO mm	360084 26DUO

zestaw łap mocujących 6 -elem.	360127
Nasadzana szczęka dociskająca szerokość szczęk 48G mm	360096 48G
Nasadzana szczęka dociskająca szerokość szczęk 80G mm	360096 80G
Nasadzana szczęka dociskająca szerokość szczęk 48HM mm	360096 48HM
Szczęki dociskowe szerokość szczęk 26 mm	360084 26
Szczęki mocujące równoległe szerokość szczęk 80 mm	360085 80
Szczęka nasadzana szerokość szczęk / materiał 80ALU mm	360090 80ALU
Szczęki stałe szerokość szczęk 26 mm	360086 26
Szczęka podstawowa szerokość szczęk 80 mm	360088 80
Szczęki nasadowe materiał STAHL	360089 STAHL