

**Śruby dwustronne wg DIN 6379, gwint×długość L: M14X160****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375380 M14X160
GTIN	4020772081393
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Gwint walcowany.

Zastosowanie:

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr 375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

Norma:

DIN 6379

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie.

Klasy wytrzymałości:

· **M6 – M12 = 10.9**

· **M14 – M30 = 8.8**

długość a: 143 mm

długość b: 100 mm

Opis techniczny

długość b	100 mm
długość a	143 mm
gwint	M14×160
typ	6379