

**Śruby dwustronne wg DIN 6379, gwint×długość L: M16X80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375380 M16X80
GTIN	4020772081416
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Gwint walcowany.

Zastosowanie:

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr 375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

Norma:**DIN 6379****Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie.

Klasy wytrzymałości:

· **M6 – M12 = 10.9**· **M14 – M30 = 8.8**

długość a: 61 mm

długość b: 50 mm

Opis techniczny

gwint	M16×80
długość b	50 mm
długość a	61 mm
typ	6379