

**Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375360 M12
GTIN	4020772082000
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

**Zastosowanie:**

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.  
Kompensacja kątowna do 3° przy użyciu kompletu

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu  $d_2$ : 14,2 mm

Ø zewn.  $d_5$ : 36 mm

grubość  $h_4$ : 6 mm

**Opis techniczny**

grubość $h_4$	6 mm
Ø zewn. $d_5$	36 mm
Ø otworu $d_2$	14,2 mm
do gwintu	M12
typ	6319G

