

**Nakrętki wysokie, gwint: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375385 M14
GTIN	4020772082321
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:**DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 21 mm

rozwartość klucza SW: 21 mm

szerokość e: 23,4 mm

Ø kołnierza: 28 mm

wysokość kołnierza: 4,5 mm

Opis techniczny

gwint	M14
Ø kołnierza	28 mm

rozwartość klucza SW	21 mm
wysokość kołnierza	4,5 mm
szerokość e	23,4 mm
długość całkowita	21 mm
typ	6330B