


**Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375370 12
GTIN	4020772071707
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równoległe do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Płaskie kamienie teowe stosowane są wtedy, gdy dany przyrząd mocowany jest zawsze na obrabiarkach o takiej samej szerokości rowków.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.

Opis techniczny

długość	20 mm
wymiar rowka b ₁ maszyny i przyrządu	12 mm
do śrub DIN 84, DIN 912	M5×12
wysokość H	8 mm
typ	6322B

Rodzaj produktu

Wkładki teowe