

**Śruby dwustronne wg DIN 6379, gwint×długość L: M8X100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375380 M8X100
GTIN	4020772084813
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Gwint walcowany.

**Zastosowanie:**

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr 375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie.

Klasy wytrzymałości:

· **M6 – M12 = 10.9**

· **M14 – M30 = 8.8**

długość a: 89 mm

długość b: 63 mm

**Opis techniczny**

długość b	63 mm
długość a	89 mm
gwint	M8×100
typ	6379