



Kątomierze precyzyjne, długość prowadnicy: 150 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	453800 150
GTIN	4045197294616
Klasa artykułu	46R

Opis

Wykonanie:

Odczyt bez możliwości pomyłki. Wartości kątowe odczytywane są w bardzo łatwy sposób na skali $4 \times 90^\circ$ z lupą. Podobnie minuty - ich odczyt jest bardzo prosty na bębnie pomiarowym ze skalą w kolorze czarnym. Z podwójną skalą dla obu kierunków pomiaru. **Szybki przesuw i dokładne nastawianie wartości minut. Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. w dostawie::**

1 kątownik płaski, 60×90 mm, do kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania na przyrządach traserskich nr 445152-445222), kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510, lupa nr 453820, wielk. 2.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F4

zakres pomiarowy: 360 stopni

odczyt: 1 min, kątowa

skok wrzeciona: 1 stopni

granica błędu: ± 2 min. kątowa

Opis techniczny

długość prowadnicy	150 mm
odczyt	1 min, kątowa

granica błędu	±2 min. kątowa
skok wrzeciona	1 stopni
zakres pomiarowy	360 stopni
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	F4

Usługi

Kalibracja kątomierzy uniwersalnych	015350
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Lupa zamienna do kątomierzy typ 2	453820 2
Uchwyt zaciskowy do mocowania kątomierza	453520
Kątownik dodatkowy	453600
Zapasowa szyna do kątomierza, szerokość rowka 2,5 mm długość prowadnicy 150 mm	453510 150