

**Śruby dwustronne wg DIN 6379, gwint×długość L: M30X315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375380 M30X315
GTIN	4020772081621
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Gwint walcowany.

**Zastosowanie:**

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr 375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie.

Klasy wytrzymałości:

· **M6 – M12 = 10.9**

· **M14 – M30 = 8.8**

długość a: 272 mm

długość b: 200 mm

**Opis techniczny**

długość a	272 mm
długość b	200 mm
gwint	M30×315
typ	6379