



Kątomierze uniwersalne z lupą, długość prowadnicy: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	453500 300
GTIN	4045197294449
Klasa artykułu	46R

Opis

Wykonanie:

Czytelna podziałka oraz cyfry na tarczy skali 4×90°. Noniusz i tarcza skali leżą w jednej płaszczyźnie i zapewniają **bezbłądny odczyt bez paralaksy**. Tarcza pomiarowa **chromowana na matowo**. Końce szyny pomiarowej ścięte na powierzchni czołowej pod kątem 45° oraz 60°. Prowadnicę można przekładać i przesuwając na całej długości. Pozycję tarczy noniusza oraz prowadnicy przesuwnej można ustalić za pomocą śruby radełkowanej. **Z precyzyjną regulacją** za pomocą śruby radełkowanej i **lupy panoramicznej**, obejmującej cały noniusz.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania a przyrządach traserskich nr 445152-445222).
Kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510. Lupa jako część zamienna nr 453820, wielk. 1.

Opis techniczny

długość prowadnicy	300 mm
odczyt	5 min, kątowna
granica błędu	±5 min. kątowna
zakres pomiarowy	360 stopni
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	F4
Rodzaj produktu	Kątomierze

Usługi

Kalibracja kątomierzy uniwersalnych Typ UNI	025710 UNI
---	------------

Akcesoria

Zapasowa szyna do kątomierza, szerokość rowka 2,5 mm długość prowadnicy 300 mm	453510 300
Kątownik dodatkowy	453600
Uchwyt zaciskowy do mocowania kątomierza	453520
Lupa zamienna do kątomierzy Typ 1	453820 1