

**Mitutoyo****Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 50-75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

**Wyp. dodatkowe:**

Pierścienie nastawcze nr 484030.  
norma: Norma zakładowa  
podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm  
Opakowanie: sztywny pojemnik  
Kalibracja: B4  
odczyt: 0,01 mm  
granica błędu: 7 μm  
Ø bębena pomiarowego: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø bębena pomiarowego	18 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	7 μm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B4

## Usługi

Kalibracja mikrometrów do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 75 mm	012700 75
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65