

**HOLEX®****Głębokościomierze mikrometryczne, zakres pomiarowy: 0-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:**

**W celu osiągnięcia różnych głębokości pomiaru wymienia się stopniowane co 25 mm iglice pomiarowe.** Wrzeczono hartowane na wskroś i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej, z docieranymi powierzchniami pomiarowymi. Śruba pomiarowa chromowana na matowo. Bębenek pomiarowy z wyraźnie wygrawerowaną skalą, kreski pomiarowe i cyfry czarne. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

**w dostawie::**

Wraz z iglicami pomiarowymi.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S15

odczyt: 0,01 mm

Ø iglicy pomiarowej: 4,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

długość mostka: 100 mm

liczba iglic pomiarowych: 6

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość mostka	100 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
liczba iglic pomiarowych	6
Ø iglicy pomiarowej	4,5 mm
odczyt	0,01 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S15

## Usługi

Kalibracja zestawów głębokościomierzy mikrometrycznych zakres pomiarowy 0-150 mm	011080 0-150
Znakowanie opis laserowy	018940