

Mitutoyo**Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 75-100 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 426805 75-100 |
| GTIN | 4946368019901 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanyymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030.
norma: Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm
Opakowanie: sztywny pojemnik
Kalibracja: B4
odczyt: 0,01 mm
granica błędu: 8 μm
Ø bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ø bębena pomiarowego | 18 mm |
| zakres pomiarowy | 75 - 100 mm |
| odczyt | 0,01 mm |
| granica błędu | 8 μm |
| norma | Norma zakładowa |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Kalibracja | B4 |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja mikrometrów do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 100 mm | 012700 100 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm | 484030 90 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm | 484030 80 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm | 484030 100 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm | 484030 85 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 275 mm | 484030 275 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm | 484030 75 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 175 mm | 484030 175 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 225 mm | 484030 225 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 125 mm | 484030 125 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm | 484030 95 |