

**Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi, zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:**

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany. Wersja z obrotowym wrzecionem.

**Zastosowanie:**

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.

**w dostawie::**

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

równoległość powierzchni pomiarowych	5 $\mu$ m
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Ø wrzeciona	8 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
Ø końcówki talerzowej	20 mm
odczyt	0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 6 \mu$ m
Kalibracja	B2

## Karta danych

Norma	ISO 3611
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/423000-50-75>