

## Mitutoyo

### Cyfrowe głowice mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-25mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

**Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe ustalone wkrętem zaciskowym, grzechotka precyzyjna.

##### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

##### Zastosowanie:

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawny ogranicznik mikrometryczny.

##### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

#### Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	18 mm
długość trzpienia mocującego	16 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiaru (odcinek pomiaru)	0 - 25 mm
stopień ochrony IP	IP 65

długość całkowita	170 mm
Ø trzpienia mocującego	12 mm
odczyt	0,001 mm
granica błędu	0,002 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	B3
Rodzaj produktu	Głowice mikrometryczne

## Usługi

Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 25 mm	022280 25
Kalibracja DAkkS głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022290 50

## Akcesoria

Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2