

## Mitutoyo

### Cyfrowe głębokościomierze mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-150mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi.

**Aby uzyskać różne głębokości pomiaru, wymienia się iglice pomiarowe stopniowane co 25 mm.** Wrzeciono hartowane w całości i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej z docieraną powierzchnią pomiarową, mikrometr chromowany na matowo. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

##### Objaśnienie:

##### przycisk zatrzymania wyniku:

za pomocą tego przycisku można zatrzymać wynik (np. w pozycji utrudniającej pomiar)

##### punkt zerowy / wymiar bezwzględny:

zerowanie w każdej pozycji: po ponownym naciśnięciu przycisku znowu ukazuje się wymiar bezwzględny

##### przycisk "preset":

do zerowania (ustawienie pozostaje w pamięci również po wyłączeniu wyświetlacza)

##### w dostawie::

Z klipssem do zawieszania, 1 bateria nr 081560, wielk. 357.

##### Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.

## Opis techniczny

liczba iglic pomiarowych	6
długość mostka	100 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Ø iglicy pomiarowej	4 mm
odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S15
Rodzaj produktu	Głębokościomierze mikrometryczne

## Usługi

Kalibracja zestawów głębokościomierzy mikrometrycznych zakres pomiarowy 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------

## Akcesoria

Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2