

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie, TiN, Typ: 6-10**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115245 6-10
GTIN	4045197024671
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu rdzenia.

Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Szlifowane kształtowo:

Wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, wiertła do produkcji seryjnej.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
zakres wiertel	6 - 10 mm
liczba wiertel	41
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z	2
powłoka	TiN

Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	tak
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	56 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	37 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	31 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	12 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	10 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	31 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2

Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Wiertła kręte z HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Kasety do wiertel krętych, zgodnych z DIN 338, puste Typ 6-10	115475 6-10