

Mitutoyo

Cyfrowe głowice mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe ustalone wkrętem zaciskowym, grzechotka precyzyjna.

Zastosowanie:

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawny ogranicznik mikrometryczny.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497100.

Opis techniczny

długość trzpienia mocującego	14 mm
Ø wrzeciona	11 mm
długość całkowita	172 mm
zakres pomiaru (odcinek pomiaru)	0 - 50 mm
Ø trzpienia mocującego	18 mm
Ø bębena pomiarowego	49 mm
odczyt	0,001 mm

granica błędu	0,003 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	B3
Rodzaj produktu	Głowice mikrometryczne

Usługi

Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022280 100
Kalibracja DAkkS głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022290 50

Akcesoria

Przewód przyłączeniowy Typ D1	497080 D1
Nadajnik Typ S1	498966 S1
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497100 D1
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497100 D2
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497100 USB2
Przewód przyłączeniowy Typ D2	497080 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowy Typ USB2	497080 USB2