

**Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi, zakres pomiarowy: 100-125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany. Wersja z obrotowym wrzecionem.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

Ø końcówki talerzowej	30 mm
równoległość powierzchni pomiarowych	6 µm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
zakres pomiarowy	100 - 125 mm
Ø wrzeciona	8 mm
odczyt	0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±7 µm
Kalibracja	B2

Karta danych

Norma	ISO 3611
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/423000-100-125>