

Mahr**Szczękowe sprawdziany czujnikowe z uchwytem Marameter S, zakres pomiarowy: 30-60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	424910 30-60
GTIN	2050001050984
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Stabilny kabłąk z uchwytem. Kowadełko i trzpień współpracujący z nierdzewnej, hartowanej stali. **Powierzchnie pomiarowe z płytkami z HM, lekko pochylone z przodu w celu łatwiejszego wkładania mierzonego detalu.** Do pomiaru wąskich krawędzi centrujących, wystających poza szerokość kabłąka. Ustawianie za pomocą płytek wzorcowych. Nastawny ogranicznik do centrowania mierzonego detalu.

Wysoka dokładność pomiaru. Masa przyrządu, przenoszona podczas pomiaru na stały trzpień, nie wpływa na wynik.

Staly nacisk pomiarowy dzięki zamontowanej sprężynie. Mogą być używane ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (nie jest wliczony w cenę). Zalecany czujnik precyzyjny nr 434674.

Odchylenia tolerancji obrabianego elementu są wyświetlane na wskaźniku. Szeroki, wystający zderzak, zabezpieczający czujnik precyzyjny przed uderzeniami w czasie pracy i podczas odkładania.

Objaśnienie:

nastawny trzpień przeciwległy

nastawny ogranicznik do centrowania

kowadełko połączone z mechanizmem pomiarowym

Zastosowanie:

Do pomiaru różnego rodzaju elementów cylindrycznych. Do szybkich pomiarów bezpośrednio przy obrabiarce i do kontroli jakości.

w dostawie::

Bez czujnika precyzyjnego, **w** drewnianej kasecie.

Wyp. dodatkowe:

Wzorce nastawcze, równoległe płytki wzorcowe, tarcze pomiarowe, precyzyjne czujniki wskaźnikowe nr 434674.

wskazówka:

Zakres pomiarowy do 500 mm na zapytanie.

Opis techniczny

płaskorównoległość powierzchni pomiarowych	3 µm
nacisk pomiarowy	13,5 N
Ø powierzchni pomiarowych	18 mm
zakres pomiarowy	30 - 60 mm
płaskość powierzchni pomiarowych	0,5 µm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	L9
Rodzaj produktu	Szczękowe sprawdziany czujnikowe

Usługi

Kalibracjanastawnego sprawdzianu szczękowego Typ RL	028730 RL
---	-----------