

Hartig

**Podwójny mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy:
5-55mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanyymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030.

wskazówka:

Wersja z zakresem pomiarowym do 600 mm - na zapytanie.

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	21 mm
zakres pomiarowy	5 - 55 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	2,5 µm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	szttywny pojemnik

Kalibracja	B4
Rodzaj produktu	Mikrometr do pomiarów wewnętrznych

Usługi

Kalibracja Mikrometr do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 75 mm	022360 75
--	-----------

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 25 mm	484030 25
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 20 mm	484030 20
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 32 mm	484030 32
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 26 mm	484030 26
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm	484030 36
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 19 mm	484030 19
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 4 mm	484030 4
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 34 mm	484030 34
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 3 mm	484030 3
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm	484030 30

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm	484030 12
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm	484030 38
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm	484030 46
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 13 mm	484030 13
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 17 mm	484030 17
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 5 mm	484030 5
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm	484030 44
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 24 mm	484030 24
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm	484030 16
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9