

Mitutoyo**Główce mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-6,5 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 426200 0-6,5 |
| GTIN | 4946368020815 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono hartowane w całości i bębenek chromowany bezodblaskowo **Wrzeciono obrotowe**, powierzchnie stykowe bez węglików, bez zapadki, **wersja bardzo krótka, końcówka wypukła.**

Zastosowanie:

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawne ograniczniki stołu pomiarowego.

wskazówka:

Inne wielkości po uzgodnieniu.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B3

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,002 mm

Ø wrzeciona: 3,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 9 mm

promień powierzchni przyłożenia: 3 mm

Ø trzpienia mocującego: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|------------|
| promień powierzchni przyłożenia | 3 mm |
| Ø bębena pomiarowego | 9 mm |
| zakres pomiaru (odcinek pomiaru) | 0 - 6,5 mm |
| Ø wrzeciona | 3,5 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| długość trzpienia mocującego | 6 mm |
| Ø trzpienia mocującego | 6 mm |
| długość całkowita | 37 mm |
| odczyt | 0,01 mm |
| granica błędu | 0,002 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Kalibracja | B3 |

Usługi

| | |
|---|-----------|
| Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 25 mm | 012600 25 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |