

Garant**Wielopunktowa szyna mocująca 120, długość prowadnicy: 600mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360110 600
GTIN	4045197555397
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie szlifowane, dokładność wykonania 0,03 mm.**
- **Szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo.**
- **Kompaktowa, modułowa konstrukcja, duża siła mocująca do 40 kN, maksymalny moment dokręcenia 50 Nm.**
- **Rozmieszczenie otworów mocujących do systemu mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp (wymiar 200 mm) możliwe seryjnie, ew. przez płyty mocujące/ rastrowe albo łapy mocujące.**
- **Liniał na powierzchni bazowej szyny umożliwia szybkie, powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej.**
- **Możliwość uzyskiwania zmiennych wymiarów charakterystycznych za pomocą łącznika krzyżakowego.**
- **Możliwe mocowanie konwencjonalne oraz za pomocą uchwytów Gripp.**
- **Możliwość indywidualnego wydłużania zakresu mocowania.**
- **Łatwe mocowanie kluczem dynamometrycznym.**

Zastosowanie:

- **Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych**
- **Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.**

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360112 do 360129.
Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025 wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127.

Opis techniczny

wysokość H	60 mm
długość prowadnicy	600 mm
długość L	600 mm
szerokość B	120 mm
Rodzaj produktu	Szyna mocująca

Akcesoria

Szczęka powlekana węglnikami spiekanyymi (HM) szerokość szczęk 120 mm	360124 120
Wkładka mocująca Typ GLATT-HM	360118 GLATT-HM
zestaw łap mocujących 6 -elem.	360127
Szczęki nasadzone z aluminium szerokość szczęk 120 mm	360122 120
Szczęka mocująca równoległa szerokość szczęk 120 mm	360115 120
Szczęka dociskowa szerokość szczęk 120 mm	360114 120
Szczęki podstawowe Typ P	360119 P
Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 60 Nm	656050 60
Szczęki podstawowe Typ F	360119 F
Wkładka mocująca Typ GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Szczęka nasadzana Materiał STAHL	360162 STAHL
Szczęka stała szerokość szczęk 120 mm	360116 120
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16	360025 18M16