

Weidmüller 

## Próbniki napięcia VT CTB



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	665133
GTIN	4032248405855
Klasa artykułu	73H

### Opis

#### Wykonanie:

Stabilna obudowa z metalową klamrą i igłą do nakłuwania kabla.

- **Napięcie znamionowe 3 – 48 V AC/DC.**
- **Wskazania poszczególnych stopni 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Funkcja dosuwania z końcówką pomiarową do pomiarów przez izolację przewodów.**
- **Wskazania biegunowości.**

Przesuwna nasadka do mocowania igły na kablu.

#### Zalety:

Nie potrzeba ściągać izolacji z kabla.

#### Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

#### Zastosowanie:

Do samochodów osobowych, ciężarowych i rowerów elektrycznych.

#### Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

### Opis techniczny

wskaźnik	LED
temperatura robocza	-10 - 50 °C
kontrola ciągłości obwodu	nie
Zakres częstotliwości	0 – 65 Hz

napięcie znamionowe	AC/DC 5 – 48 V
stopień ochrony IP	IP 40
norma	DIN EN 61010-1
norma	DIN EN 61326
masa	50 g
długość przewodu	100 cm
prędkość reakcji	< 0,3 s
prąd kontrolny	< 0 mA
czas pracy	10 s
Przerwa wypoczynkowa	240 s
Wilgotne ściereczki przemysłowe	rF maks. 85 %
Stopień zanieczyszczenia	2
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	VT CTB
długość całkowita	137 mm
zakres kontroli	3 - 48 V
Rodzaj produktu	Próbniki napięcia