

Mitutoyo**Główce mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono hartowane w całości i bębenek chromowany bezodblaskowo **Wrzeczono obrotowe**, powierzchnie przyłożenia bez węglików, bez zapadki, **wersja krótka**.

Zastosowanie:

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawne ograniczniki stołu pomiarowego.

wskazówka:

Inne wielkości po uzgodnieniu.

Opis techniczny

Ø wrzeciona	5 mm
Ø trzpienia mocującego	9,5 mm
Ø bębena pomiarowego	13 mm
długość trzpienia mocującego	9,5 mm
zakres pomiaru (odcinek pomiaru)	0 - 13 mm
długość całkowita	58,5 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,002 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	B3
Rodzaj produktu	Głowice mikrometryczne

Usługi

Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 25 mm	022280 25
Kalibracja DAkkS głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022290 50