

HOLEX®**Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 25-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

w dostawie::

Wraz z pierścieniem nastawczym do regulacji.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B4

Kalibracja: M3

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 12 µm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	18 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	12 µm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B4
Kalibracja	M3

Usługi

Kalibracja mikrometrów do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012700 50
Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 50 mm	018430 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm	484030 30
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40