

Garant**Wielopunktowa szyna mocująca 120, długość prowadnicy: 300mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 360110 300 |
| GTIN | 4045197555403 |
| Klasa artykułu | 310 |

Opis**Wykonanie:**

- **Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie szlifowane, dokładność wykonania 0,03 mm.**
- **Szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo.**
- **Kompaktowa, modułowa konstrukcja, duża siła mocująca do 40 kN, maksymalny moment dokręcenia 50 Nm.**
- **Rozmieszczenie otworów mocujących do systemu mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp (wymiar 200 mm) możliwe seryjnie, ew. przez płyty mocujące/ rastrowe albo łapy mocujące.**
- **Liniał na powierzchni bazowej szyny umożliwia szybkie, powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej.**
- **Możliwość uzyskiwania zmiennych wymiarów charakterystycznych za pomocą łącznika krzyżakowego.**
- **Możliwe mocowanie konwencjonalne oraz za pomocą uchwytów Gripp.**
- **Możliwość indywidualnego wydłużania zakresu mocowania.**
- **Łatwe mocowanie kluczem dynamometrycznym.**

Zastosowanie:

- **Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych**
- **Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.**

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360112 do 360129.
Klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025 wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127.

Opis techniczny

| | |
|--------------------|----------------|
| szerokość B | 120 mm |
| długość prowadnicy | 300 mm |
| wysokość H | 60 mm |
| długość L | 300 mm |
| Rodzaj produktu | Szyna mocująca |

Akcesoria

| | |
|--|------------------|
| ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16 | 360025 18M16 |
| zestaw łap mocujących6 -elem. | 360127 |
| Szczęki podstawowe Typ F | 360119 F |
| Szczęka stała szerokość szczęk 120 mm | 360116 120 |
| Wkładka mocująca Typ GRIPP-3,8 | 360118 GRIPP-3,8 |
| Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 60 Nm | 656050 60 |
| Szczęki nasadzone z aluminium szerokość szczęk 120 mm | 360122 120 |
| Szczęka powlekana węglnikami spiekanyymi (HM) szerokość szczęk 120 mm | 360124 120 |
| Szczęki podstawowe Typ P | 360119 P |
| Szczęka dociskowa szerokość szczęk 120 mm | 360114 120 |
| Szczęka mocująca równoległa szerokość szczęk 120 mm | 360115 120 |
| Wkładka mocująca Typ GLATT-HM | 360118 GLATT-HM |
| Szczęka nasadzana Materiał STAHL | 360162 STAHL |