

**Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Z kulistym kowadełkiem, do pomiaru grubości ścianek rur i innych wygiętych elementów. Wrzeciono z powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych, kowadełko o \varnothing 8 mm, hartowane. Chromowane na matowo, uchwyt izolujący od ciepła dłoni, dźwignia ustalająca i wysunięta grzechotka precyzyjna.

Opis techniczny

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
\varnothing wrzeciona	6,5 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm

022010 100

KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm

022000 25