

**Mitutoyo****Główce mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeciono hartowane w całości i bębenek chromowany bezodblaskowo **Wrzeciono obrotowe**, powierzchnie stykowe z węglików spiekanych, z grzechotką.

**Zastosowanie:**

Do montażu w maszynach, aparatach, przyrządach i urządzeniach pomiarowych jako nastawne ograniczniki stołu pomiarowego.

**wskazówka:**

Inne wielkości po uzgodnieniu.

**Opis techniczny**

Ø bębena pomiarowego	18 mm
długość trzpienia mocującego	15 mm
Ø trzpienia mocującego	10 mm
długość całkowita	109 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiaru (odcinek pomiaru)	0 - 25 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,002 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy

Kalibracja	B3
Rodzaj produktu	Głowice mikrometryczne

**Usługi**

Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 25 mm	022280 25
Kalibracja DAkkS głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022290 50